

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Objednávací číslo 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	810 kg
Nosnost 6 km/h	675 kg
Statická Nosnost	1350 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	6,904 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro šroub	30 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Objednáací číslo 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

