

**NOVATECH**

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

**ACTUACIÓ**

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió

**ATRIBUCIONS BÀSIQUES**

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 140 kg

Tracidad de carga estàtica 280 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,3 kg

**RODA**

Material corporal Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Rodament de boles de precisió (RS/2RS)

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 20 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 14 mm

La duresa del Banda de rodadura 92 Shore A (A)

# NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

