

# AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                         |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 102 mm                             |
| Poids global                    | 0.56 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 31.4 mm                |
| Rayon d'encombrement    | 68.9 mm                |
| Diamètre d'encombrement | 137.8 mm               |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                      |
| Diamètre              | 75 mm                                   |
| Largeur du Bandage    | 25 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 56 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 61.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 46.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 51.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |

# AGILA TWIN

2970PIO075P50

EAN 4031582362275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

