

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	135 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,61 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811

Bestelnummer 00000795
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

