

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578

Numéro de commande 00033031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	1.42 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124 mm
Diamètre d'encombrement	248 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	4




INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578

Numéro de commande 00032831

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.