INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

## 5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335903



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 100 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 91,5 mm |
| Largura geral | 46 mm |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 77 mm |
| Interferência giratória | 154 mm |
| Diâmetro do dome | 23 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 65 mm |
| Largura do Piso | 7 mm |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335903

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH