ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA

2477PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582302158



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	1,08 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	131 mm
Поворотне з’єднання	262 mm
Діаметр ковпачка	60 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	83 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	45 mm
Положення різьби Болт	19 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582302158

Номер замовлення 00065440

Креслення продукту





© Copyright 2026 TENTE International GmbH