

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	42,5 mm
Largeur totale	26 mm
Poids	0,046 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	32 mm
Largeur du bandage	14 mm
Largeur du corps de roue	14 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	11 mm
Rayon d'encombrement	27 mm
Diamètre d'encombrement	54 mm
Diamètre du dôme	26,5 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	32 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	24 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

