


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	160 mm
Poids global	17.54 kg

CHAPE

Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	122 mm
Diamètre d'encombrement	244 mm
Diamètre du dôme	145 mm

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm

RACCORD

Longueur de plaque	145 mm
Largeur de plaque	145 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numéro de commande 00800107
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

