

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	60 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	71 mm
전체 너비	58 mm
전체 체중	0.32 kg

하우징

색상	화이트
오프셋	30 mm
회전 반경	51 mm
회전 간섭	102 mm
돔 직경	58 mm

휠

베어링	롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상	블랙
직경	42 mm
트레드 폭	19 mm
차체 너비	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

주문 번호 00062067

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

