

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Монтажная пластина
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	8 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с U-образной пластиной
Длина пластины	40 mm
Ширина пластины	27 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Диаметр отверстия пластины	4 mm