

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리아미드, 무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	82 mm
트레드 폭	88 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	90 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D
베어링 유형	6204ZV

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	900 kg
적재 용량 정적	1800 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.547 kg

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

