

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Bestelnummer 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	35 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6207

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	3000 kg
Statisch draagvermogen	6000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	2,025 kg

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039
Bestelnummer 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

