

# AGILA

2470DIK075R47-24-27

EAN 4031582328172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm
Totaal gewicht	0,491 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	24 mm
Zwenk radius	61,5 mm
Draaicirkel	123 mm

## FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	24 mm
Expander bevestiging (maximaal)	27 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

# AGILA

2470DIK075R47-24-27

EAN 4031582328172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

