INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6205

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	1200 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1000 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	1.6 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Número de pedido 00802937

Planos del producto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 200x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322736

Número de pedido 00302937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH