

LEVINA STAINLESS

5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Levina stainless
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	161 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
offset	38 mm
okretni radijus	100,5 mm
Otpor okretanju	201 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

Univerzalna
nagrada DizajnDeutscher
dizajner
Club

LEVINA STAINLESS


5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Univerzalna
nagrada Dizajn



Deutscher
dizajner
Club