

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	88,5 mm
Àmplia general	53 mm
Pes total	0,124 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	8 mm

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	62 mm
Sterferencia de giro	124 mm
Dome Dictel	20 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

