

STYLEA

5925UOI035L51-10 9011/9011/9011

EAN 4031582371055

Numéro de commande 00770423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	45 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0,055 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	35 mm
Largeur du bandage	12 mm
Largeur du corps de roue	12 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	45 mm
Diamètre d'encombrement	90 mm
Diamètre du dôme	15,2 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

STYLEA

5925UOI035L51-10 9011/9011/9011

EAN 4031582371055

Numéro de commande 00770423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

