

# ZETA REVERSE

468BIFP125P63

EAN 4031582398120

Numéro de commande 00860832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Zeta reverse  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport                                       |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 240 kg  |
| Statique Capacité de charge     | 600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 85 °C   |
| Hauteur                         | 164 mm  |
| Largeur totale                  | 96 mm   |
| Poids global                    | 3,257 kg  |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Aluminium                               |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Axe                   | Vissé avec écrou                        |
| Couleur Roue          | Gris / non marquant                     |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                      |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                                   |
| Largeur du corps      | 50 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 67 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau                | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 60 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm   |
| Diamètre du dôme        | 96 mm  |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468BIFP125P63

EAN 4031582398120

Numéro de commande 00860832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

