

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888
订单号 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	带键槽的孔
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	17 mm
中心长度	54 mm
胎面硬度 (D)	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.795 kg

技术图纸

