

# COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	50 °C
Hauteur	48 mm
Poids	0,061 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	38 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse
Rayon d'encombrement	32 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	25 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	45 mm
Diamètre des trous de la platine	6 mm

# COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

