

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron flex
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	600 kg
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	272 mm
Totaal gewicht	11 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Ultratech polyurethaan, gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Precisie kogellager
Offset	100 mm
Zwenk radius	200 mm
Uitzwenking	400 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	140 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	13 mm
Diameter boutgat diameter	105 mm