

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	80 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	92 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1680 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1400 kg
Грузоподъемность статическая	3360 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	7,056 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

