

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	Sì
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	162 mm
Larghezza complessiva	65 mm
Peso complessivo	0,66 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	135 mm
Ingombro di piroettamento	270 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore battistrada	Grigio (RAL7042)
Colore Ruota	Grigio (RAL7042)
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	90 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	22 mm
Lunghezza bullone	40 mm

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

