

**ZETA**

4681SFP160P63

EAN 4031582444742



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**WYDAJNOŚĆ**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

**PODSTAWOWE ATYTY**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                                |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy       |
| Nośność przy 4 km/h            | 540 kg                              |
| Nośność przy 6 km/h            | 450 kg                              |
| Nośność statyczne              | 1080 kg                             |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                              |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                               |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                              |
| Waga całkowita                 | 4,697 kg                            |

**KOŁO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe, ciężkie                              |
|                      | miękki  |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                                       |
| Średnica             | 160 mm  |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm   |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A  |

**OBUDOWA**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Materiał              | Arkusze stalowy, bardzo ciężki                 |
| Kształt Widelec       | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyściگی kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Wysięg                | 55 mm  |
| Zasięg działania koła | 438 mm   |

**MOCOWANIE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

## RYSUNKI TECHNICZNE

