

LEVINA

5377UAP150P30-11

EAN 4031582363913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	190 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdość Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	38 mm
Průměr otáčení	240 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA


5377UAP150P30-11

EAN 4031582363913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher