PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	120 mm
Samlet bredde	98 mm
Samlet vægt	1,4 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	53 mm
Udfaldsradius	90,5 mm
Udfaldsdiameter	181 mm
Dome-diameter	98 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-S-NYN

EAN 4031582413250

Bestillingsnummer 00062071

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH