제품 정보

LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Levina
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	137 mm

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	36 mm
회전 반경	98 mm
회전 간섭	196 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

피팅

피팅 유형	고체 스템 , 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LEVINA

5371XSP100R05-28x45

EAN 4031582360318

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



