

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	310 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	150 mm
Totale breedte	118 mm
Totaal gewicht	6,66 kg

VORK

Offset	30 mm
Zwenk radius	84 mm
Uitzwenking	168 mm
Diameter koepel	104 mm

WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	112 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	92 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	92 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Bestelnummer 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

