

AGILA

2470PIO075R47-27-30

EAN 4031582371345



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	60 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	61,5 mm
Uitzwenking	123 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	27 mm
Expander bevestiging (maximaal)	30 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2470PIO075R47-27-30

EAN 4031582371345



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

