

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Numărul de comandă 00803669

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriiție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron twin
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 similar - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1400 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	3600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	245 mm
Lățime totală	189 mm
Greutate totală	17,83 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FURCA

Materialul de construcție	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Culoare	Acoperire transparentă
Offset	55 mm
Raza de pivotare	140 mm
Interferență pivotantă	280 mm
Lubrication nipple	1
Diametru cupolă	160 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	160 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Numărul de comandă 00803669
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

