

## KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ○ ○ ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Kappa load                                                    |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente                                     |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 840 kg                                                        |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 700 kg                                                        |
| Conductiv electric                | Nu                                                            |
| Inoxidabil                        | Nu                                                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 1680 kg                                                       |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                                                        |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                                         |
| Înălțime totală                   | 170 mm                                                        |

## FURCA

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materialul de construcție | Fontă sau fier forjat, greu                                 |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent                                             |
| Rulment pivotant          | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Offset                    | 48 mm                                                       |
| Interferență pivotantă    | 221 mm                                                      |
| Lubrication nipple        | 1                                                           |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă , grea            |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numărul de comandă 00838864  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

