

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Número de encomenda 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 630 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 215 mm

Largura geral 141 mm

Peso geral 15,19 kg

RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 150 mm

Largura do Piso 35 mm

Largura do corpo 35 mm

SUPORTE

Offset 35 mm

Raio giratório 115 mm

Interferência giratória 230 mm

Diâmetro do dome 128 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa 145 mm

Largura da placa 145 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 120 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 120 mm

Diâmetro do furo da placa 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Número de encomenda 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

