

## LINEA

5941UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●●

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 120 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 240 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 124 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 82 mm                                    |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 100 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koła        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 32 mm                      |
| Promień działania koła | 108 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 216 mm                     |
| Średnica kopuły        | 52 mm                      |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 95 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 50 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |



Klub Projektant  
Deutscher



Nagroda  
Interzum



IF nagroda za  
projekt

# LINEA

5941UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352320

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

