

AGILA

2470UAP100R47-36-40

EAN 4031582325645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	138 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm

固定件

固定件类型	合成膨胀机，方形
膨胀固定件（最小）	36 mm
膨胀固定件（最大）	40 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

