

AGILA CARE US

2440UAP150R05-25.4

EAN 4031582384277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila care US
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	193 mm
전체 체중	2.504 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	50 mm
회전 반경	125 mm
회전 간섭	250 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	25.4 mm
볼트 길이	45 mm