

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20,1 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,006 kg

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

