

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535
 订单号 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.176 kg

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535
订单号 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

