PRODUCTINFORMATIE

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,17 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623

Bestelnummer 00005408

Producttekeningen

