

КАРРА

9681ITP125P63 CL67

EAN 4031582315578

Номер замовлення 00830590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Карра

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12532 - Транспортвальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 500 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 400 kg

Статичний Вантажопідйомність 1000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 170 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 3,899 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	48 mm
Радіус повороту	112,5 mm
Поворотне з'єднання	225 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

KAPPA

9681ITP125P63 CL67

EAN 4031582315578

Номер замовлення 00830590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

КАРРА

9681ІТР125Р63 CL67

EAN 4031582315578

Номер замовлення 00830590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

