ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila twin |
| Тип | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 60 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 120 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 69 mm |
| Обща ширина | 57 mm |
| Общо тегло | 0.4 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 25 mm |
| Радиус на завъртане | 77 mm |
| Интерференция при завъртане | 155 mm |
| Диаметър на купол | 53 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 50 mm |
| Ширина на Резба | 19 mm |
| Ширина на тялото | 19 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Квадратна плоча |
| Дължина на плаката | 60 mm |
| Ширина на плаката | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975DIK050P40

EAN 4031582302790

Номер на поръчката 00031165

**Чертежи на продукта**






