INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●○○○○ |
| Atràcia | ●●●●● |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 700 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 560 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 1400 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 164 mm |
| Pes total | 2,59 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 55 mm |
| Sterferencia de giro | 230 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681TOO125P63


EAN 4031582308013


Número de comanda 00830074

**Plànols del producte**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH