

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	68 mm
Общая ширина	46 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	7 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	77 mm
Поворотное соединение	154 mm
Диаметр купола	27 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

