

STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	35 mm
Stavební výška	52 mm
Celková hmotnost	0,06 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	12 mm
Poloměr otáčení	15,2 mm
Průměr otáčení	90 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Antracitově šedá (RAL7016)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	40 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Průměr otvoru pro šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	12 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Objednací číslo 00770014
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

