

# STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	✓
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	91,5 mm
Szerokość całkowita	46 mm

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm

## OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	23 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

# STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

