



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	105 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	110 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Tipo de rolamento	6006 2RS
Tipo de vedação	A
Adequado para	linde

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	1000 kg
Capacidade de carga estática	2000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,707 kg

DESENHOS TÉCNICOS

