

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Broj porudžbine 00838557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
Boja Tocak	Siva/ne-označavanje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavčine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ●

Buka u pokretu ● ● ● ● ●

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	2,37 kg

# ELASTECH

IFP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280  
Broj porudžbine 00838557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

