

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Basetech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi

Kravnesība pie 3 km/h 200 kg

Statiskā kravnesība 400 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 0,177 kg

RITENIS

Korpusa materiāls Polipropilēns

Protektora materiāls Identisks ar riteņa korpusu

Gūltnis Cuscinetto piano

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 125 mm

Protektora platums 40 mm

Ass atveres diametrs 12 mm

Rumbas garums 44,4 mm

Protektora cietība (D) 65 Krasts D

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

