

AGILA TWIN

2970PIP075P30-10

EAN 4031582362282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	99 mm
Totaal gewicht	0,541 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Offset	31,4 mm
Zwenk radius	68,9 mm
Draaicirkel	137,8 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	10 mm

AGILA TWIN

2970PIP075P30-10

EAN 4031582362282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

