

ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,85 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Bestelnummer 00035534

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

